

# ADDOLCITORI LINEA FAM SXT


Gli addolcitori New Water modello FAM sono **apparecchiature completamente automatiche per uso domestico**, con struttura a due corpi separati: la bombola contenente le resine e il tino del sale. La programmazione in modalità volumetrica consente di avviare la rigenerazione quando la resina è completamente esaurita, con notevole risparmio di acqua e sale rispetto ai tradizionali addolcitori con rigenerazione a tempo.


## L'ADDOLCITORE SI COMPONE DI:

- **Valvola multivie Fleck 5600 SXT** di ultima generazione, le cui caratteristiche principali sono:
  - **Corpo in NORYL**, resistente a corrosione e ai raggi UV;
  - **Timer elettronico con processore programmabile** con possibilità di scegliere 4 modalità di rigenerazione: volumetrica immediata, volumetrica ritardata, a tempo ritardata e a tempo settimanale;
  - **Display LCD blu retroilluminato**;
  - **Cicli di rigenerazione personalizzabili**;
  - **Miscelatore proporzionale per la regolazione della durezza in uscita**.
- Bombola contenitrice della resina in polipropilene rinforzata in fibra di vetro;
- Contenitore del sale in polietilene ad alta densità;
- Gruppo aspirazione della salamoia e rinvio dell'acqua con doppio sistema di sicurezza (galleggiante e troppo pieno);
- Resina cationica forte ad alto potere di scambio;
- Kit per l'analisi della durezza dell'acqua.



## SCHEMA IDRAULICO:





| CODICE     | MODELLO    | PORTATA [lt/h] |               | CAPACITÀ CICLICA [mc*°F] | CONSUMO SALE [kg] | DIMENSIONI [mm] |     |      |    | CAPACITÀ TINO [lt] | ATTACCHI |
|------------|------------|----------------|---------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----|------|----|--------------------|----------|
|            |            | NOMINALE       | MASSIMA PUNTA |                          |                   | A               | B   | C    | E  |                    |          |
| NWAFS01035 | FAM/9 SXT  | 600            | 1000          | 50                       | 2                 | 640             | 220 | 470  | 50 | 35                 | 1"       |
| NWAFS01040 | FAM/12 SXT | 800            | 1200          | 70                       | 2,5               | 820             | 220 | 650  | 50 | 35                 | 1"       |
| NWAFS01050 | FAM/20 SXT | 1200           | 1800          | 120                      | 4                 | 1110            | 220 | 940  | 50 | 100                | 1"       |
| NWAFS01060 | FAM/30 SXT | 1800           | 2200          | 180                      | 6                 | 1110            | 270 | 940  | 50 | 100                | 1"       |
| NWAFS01070 | FAM/40 SXT | 2200           | 2500          | 240                      | 8                 | 1320            | 270 | 1150 | 50 | 100                | 1"       |
| NWAFS01080 | FAM/60 SXT | 3000           | 3500          | 360                      | 12                | 1530            | 310 | 1370 | 50 | 150                | 1"       |
| NWAFS01090 | FAM/80 SXT | 3000           | 3500          | 480                      | 15                | 1580            | 330 | 1410 | 50 | 150                | 1"       |

- Pressione minima di esercizio: 1.8 bar;
- Tensione di alimentazione: 220V/50Hz;

- Pressione massima di esercizio: 5 bar;
- Temperatura di esercizio: 5-40 °C.

*I dati tecnici contenuti in questo stampato sono indicativi e la New Water si riserva la facoltà di modificarli senza preavviso.*

## ACCESSORI:



Kit analisi durezza

Valvola di by-pass



| CODICE     | MODELLO                                        |
|------------|------------------------------------------------|
| ANRI017070 | Resina Cationica Forte (al lt.)                |
| NWAFS01100 | Maggiorazione per attacco By-Pass rapido Fleck |
| AERI016000 | Kit per l'analisi della durezza nell'acqua     |
| NWAFS01160 | Maggiorazione per Tino 75 lt                   |

Tutti i componenti sono in materiale idoneo al contatto con acqua potabile, rif. D.M. 25/12.



**costruzioni  
meccaniche  
friulane**

**D.V. srl - Depuration Vèhiculer**  
Via E.Ellero n.9 33080 / Cusano di Zoppola (Pn) Italy  
Tel. 0039 0434 978476 / [info@cmfitalia.com](mailto:info@cmfitalia.com)  
[info@dvsrl.com](mailto:info@dvsrl.com) / [dvsrl.com](http://dvsrl.com)

**[www.cmfitalia.it](http://www.cmfitalia.it)**